


**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637600 10
GTIN	4018754002627
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637629

**Technische beschrijving**

Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Zeskant	10 mm
Lengte	52 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

