

**Bitdop, 3/8 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637565 TX25
GTIN	4045197382276
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 4,4 mm

Ø aandrijfzijde: 17,8 mm

Lengte: 100 mm

Technische beschrijving

Profielmaat A	4,4 mm
Torx®-profiel	TX25/300
Lengte	100 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

