

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel microschurend, 0,6 mm, SiC 120, Borstel-Ø  
D1×borstelbreedte: 150X14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.

**Toepassing:**

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

Asgat-Ø uitboorbaar tot	30 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	32 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Borstelbreedte	14 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	12 mm

Slijpmiddel	Met siliciumcarbide (SiC)
Bezettingmateriaal	microschurend, schuurnylon
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Borsteldraaddikte	0,6 mm
Producttype	Ronde borstel