



Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating, Torx®-profiel: TX7



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 624850 TX7 |
| GTIN | 7610733243952 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving

Uitvoering:

gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering 'Rainbow' om snel de juiste maat te vinden. Zwarte punt.

Sleutellengte: 58×19 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Torx®-profiel | TX7 |
| Sleutellengte | 58×19 mm |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Materiaal | Speciale PB Swiss Tools-legering |
| Uitvoering schacht | gebogen |
| Oppervlak | poedercoating |
| Punt | zwart |
| Kogelkop aan het lange been | nee |
| Producttype | Schroevendraaier |

