

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 25
GTIN	4045197441577
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h1	12 mm
Sleutellengte L	290 mm
Sleutelwijdte	25 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2 max</sub>	16 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

