

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 200X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.

**Toepassing:**

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

Asgat-Ø uitboorbaar tot	80 mm
Borstelbreedte	16 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	33 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Boring-Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel