

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 16
GTIN	4045197385161
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	8 mm
Sleutellengte L	200 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	13 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

