



Steek-ringsleutel, Sleutelwijdte: 15 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	613700 15
GTIN	4045197159526
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **AS-drive**-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

AS-drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 170 mm

maximale bekhoogte h1: 7 mm

Maximale ringhoogte $h_{2,max}$: 12 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte L	170 mm
maximale bekhoogte h1	7 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	12 mm
Ringstand	15 graden