

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 19
GTIN	4045197385185
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h1	9 mm
Sleutellengte L	230 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2 max</sub>	14 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

