



Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch lang, met kogelkop, Zeskant: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637625 10
GTIN	4045197562340
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	20 mm
Lengte	100 mm
Zeskant	10 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop