


**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, Zeskant: 1/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637640 1/8
GTIN	4018754004478
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ[®]-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	52 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Zeskant	1/8 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

