



Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 44



Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 44
GTIN	4014382988678
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Tuinbroek met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.**Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Materiaal	Katoen
Nierbescherming	ja
Confectiemaat DE	44
Zijzakken	opgezet, versterkt
Aantal zijzakken	2
Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
Aantal dijbeenzakken	1
Pijpafsluiting	recht, open
Aantal vakken voor duimstok	1
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Aantal kniezakken	2
Maat FR	38
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Broeksluiting	Ritssluiting
Vak voor mobiele telefoon	ja
Uniseks-maat	S
verstevigd kniegedeelte	ja
Maat UK	28R
Maat US	30/30
Maat IT	38
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling

Maat ES	38
Maat NL	44
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek