

Piedinghaus

**Reservemessen voor staal (ondermes), Model: 1BR/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	769934 1BR/5
GTIN	2050001931719
Artikelklasse	76L

**Omschrijving****T.b.v. :**

Hefboomplaatschaar nr. 967920.

**Opmerking:**

- **Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.**
- **Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.**
- **De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm<sup>2</sup>.**

Snijcapaciteit plaatdikte: tot 5 mm

Snijcapaciteit rondstaal-Ø: tot 11 mm

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit rondstaal-Ø	tot 11 mm
Geschikt voor model	1BR/5
Snijcapaciteit plaatdikte	tot 5 mm