



JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614875 10
GTIN	4013288183903
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bekszijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Ringzijde onder hoek van 15°, omschakelbaar.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	18 mm
Ringhoogte h ₂	7 mm
Sleutellengte L	144 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	10 mm
Bekbreedte b	20,3 mm
Bekhoogte h ₁	5,5 mm
Fabrikantnummer	6001 Joker Switch
Ringstand	15 graden

Nadraaihoek	4,5 graden
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------