

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, Zeskant: 7/32inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637640 7/32 |
| GTIN | 4018754004508 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------|
| Lengte | 52 mm |
| Ø aandrijfzijde | 17,8 mm |
| Zeskant | 7/32 inch |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier |
| Producttype | Dop |

