



Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop, Torx®-profiel: TX20



Bestelgegevens

Bestelnummer	624925 TX20
GTIN	4010995323899
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

Met verlengd Torx®-profiel achter de kogelkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Sleutellengte: 148×29 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX20
Sleutellengte	148×29 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	ja
Producttype	Schroevendraaier

