



Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie, Torx®-profiel: TX25



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 624940 TX25 |
| GTIN | 4013288104885 |
| Artikelklasse | 63F |

Omschrijving

Uitvoering:

Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.
Sleutellengte: 104×21 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Torx®-profiel | TX25 |
| Sleutellengte | 104×21 mm |
| Fabrikantnummer | 967 L TORX® HF |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Uitvoering schacht | gebogen |
| Oppervlak | mangaan-gefosfateerd |
| Kogelkop aan het lange been | nee |
| Producttype | Schroevendraaier |

