



Haakse stiftsleutel voor Torx®, met MagicSpring®-klemfunctie, Torx®-profiel: TX30



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 625030 TX30 |
| GTIN | 4010995312428 |
| Artikelklasse | 63K |

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met **klemveer MagicSpring®** vanaf gr. TX6 voor betrouwbaar vasthouden van de Torx®-schroef.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.
Sleutellengte: 191×38 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Sleutellengte | 191×38 mm |
| Torx®-profiel | TX30 |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Uitvoering schacht | gebogen |
| Oppervlak | mangaan-gefosfateerd |
| Kogelkop aan het lange been | nee |

