

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574200 70X16
GTIN	4017359007198
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	13 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel