

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitale buitensneltaster, Meetbereik: 0-15Smm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Een vaste en een beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief laad-pad met aansluittoebehoren en gebruiksaanwijzing.

**Accessoires:**

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A3, datakabel nr. 497440, draadloze adapter nr. 498954 gr. A4.

**Technische beschrijving**

Herhalingsnauwkeurigheid	0,005 mm
Meetbereik	0 - 15 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	45 mm
Maximale afwijking	±0,015 mm
Meetkracht	1,3 - 1,5 N
Lengte van meetcontact onder Hf	12 mm

Lengte van meetcontact boven Hb	12 mm
Minimale groefbreedte	1,5 mm
Maximale groefdiepte	11 mm
Radius van mes	0,4 mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Accuvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

## Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S

## Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Type D1	497440 D1

Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitadapter Type A4	498954 A4
Aansluitadapter Type A3	498954 A3
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2