

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574250 50X10
GTIN	4017359043875
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	12 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	10 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel