

**HM-hamerboor '7X' SDS-plus, Ø×totale lengte: 5X110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789057 5X110
GTIN	3165140844147
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Kop blijft niet haken in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **2+2-spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Schacht: SDS Plus

Spiraallengte: 50 mm

Technische beschrijving

Spiraallengte	50 mm
Aantal snijkanten Z	4
totale lengte	110 mm
Ø	5 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

