

**HM-hamerboor '7X' SDS-plus, Ø×totale lengte: 6X115mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 789057 6X115  |
| GTIN          | 3165140844260 |
| Artikelklasse | 76K           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

VHM-kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Kop blijft niet haken in gewapend beton.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **2+2-spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Schacht: SDS Plus

Spiraallengte: 50 mm

**Technische beschrijving**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Spiraallengte                   | 50 mm      |
| Aantal snijkanten Z             | 4          |
| totale lengte                   | 115 mm     |
| Ø                               | 6 mm       |
| Snijmateriaal                   | HM         |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht                         | SDS Plus   |
| Producttype                     | Steenboor  |

