



Haakse stiftsleutel voor Torx®, met MagicSpring®-klemfunctie, Torx®-profiel: TX9



Bestelgegevens

Bestelnummer	625030 TX9
GTIN	4010995312367
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met **klemveer MagicSpring®** vanaf gr. TX6 voor betrouwbaar vasthouden van de Torx®-schroef.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Sleutellengte: 111×21 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX9
Sleutellengte	111×21 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	nee

