



## Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie, Torx®-profiel: TX9



### Bestelgegevens

Bestelnummer	624940 TX9
GTIN	4013288104922
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

**Voordeel:**

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.  
Sleutellengte: 80×16 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX9
Sleutellengte	80×16 mm
Fabrikantnummer	967 L TORX® HF
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaier

