



Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie, Torx®-profiel: TX10



Bestelgegevens

Bestelnummer	624940 TX10
GTIN	4013288104854
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.
Sleutellengte: 86×17 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte	86×17 mm
Torx®-profiel	TX10
Fabrikantnummer	967 L TORX® HF
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaier

