

**ER-spantang met afdichting, ER25, Nominale span-Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308959 10
GTIN	4045197888532
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst. Alleen voor nominale Ø.

Technische beschrijving

Opname	ER25
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	429 E
Buiten-Ø D	26 mm
Totale lengte L	34 mm
Producttype	Spantang