

**Steekringsleutel, verchromd, Sleutelwijdte: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613950 36
GTIN	4045197441669
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	400 mm
maximale bekhoogte h1	15 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	24 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel