

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush type C Ø 76 mm Schacht-Ø 6 mm, BB-ZS, Korrelgrootte: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573550 80
GTIN	54046719316354
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 6 mm**) met segmenten gegoten.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	76 mm
Kleur	geel
Korrelgrootte	80
Maximaal toerental	10000 min ⁻¹

Borstelbreedte	10 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	BB-ZS
Fabrikantnummer	BB-ZS
Producttype	Ronde borstel