

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 3/8
GTIN	4045197550057
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	3/8 inch
Sleutellengte L	141 mm
maximale bekhoogte h1	5 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte h <sub>2max</sub>	9 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

