

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

**Technische beschrijving**

Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	6 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Draaiing van draaddelen

gegolfd

Producttype

Ronde borstel