



## Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 27



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 27
GTIN	4014382988876
Artikelklasse	09S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

**Tuinbroek** met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

#### Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.****Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m<sup>2</sup>

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

**Technische beschrijving**

Vak voor mobiele telefoon	ja
Confectiemaat DE	27
Aantal dijbeenzakken	1
Nierbescherming	ja
Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
Materiaal	Katoen
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Broeksluiting	Ritssluiting
Maat FR	50C
Aantal zijzakken	2
verstevigd kniegedeelte	ja
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Aantal vakken voor duimstok	1
Aantal kniezakken	2
Pijpafsluiting	recht, open
Zijzakken	opgezet, versterkt
Maat UK	40S
Maat US	40/32
Maat IT	50C
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	50C

Maat NL	27
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek