

**Steekringsleutel inch, verchroomd, Sleutelwijdte: 15/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 15/16
GTIN	4045197550743
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	281 mm
maximale bekhoogte h1	12 mm
Sleutelwijdte	15/16 inch
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	16 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel

