

**Steekringsleutel, verchromd, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613950 8
GTIN	4045197159748
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	120 mm
Sleutelwijdte	8 mm
maximale bekhoogte h1	4,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	7 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel