

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 3/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	3/4 inch
maximale bekhoogte h1	9 mm
Sleutellengte L	231 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte h _{2max}	14 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

