



Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 18mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614200 18 |
| GTIN | 4018754019267 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614600

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------|
| Sleutellengte L | 255 mm |
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Ringzijde AS-Drive | ja |
| maximale bekhoogte h1 | 8,5 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Maximale ringhoogte $h_{2,max}$ | 12 mm |
| Ringstand | 15 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd |
| Producttype | Schroefsleutel |