



## Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 19mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614200 19
GTIN	4018754019274
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

#### Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614600

### Technische beschrijving

Sleutellengte L	265 mm
Sleutelwijdte	19 mm
maximale bekhoogte h1	8,5 mm
Ringzijde AS-Drive	ja

Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	13 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype	Schroefsleutel