

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 13/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 13/16
GTIN	4045197550729
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	251 mm
Sleutelwijdte	13/16 inch
maximale bekhoogte h1	10 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte h <sub>2max</sub>	15 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

