



## Assortiment doppen voor Torx®, 1/4; 1/2 inch-vierkant 30-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630035
GTIN	4000896209620
Artikelklasse	630

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Voordeel:

Smartcase met opstelfunctie.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

1/4 inch doppen voor Torx®: 6 St. maat E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2 inch doppen voor Torx®: 5 St. maat E12; E14; E16; E18; E20

1/4 inch bitdoppen voor Torx®: 8 St. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 inch bitdoppen voor Torx®: 5 St. maat TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4 inch verlengstukken: 2 St. maat 55; 147 mm

1/2 inch verlengstukken: 2 St. maat 76; 123 mm

1/4 inch ratel: 1 St. nr. 632060

1/2 inch ratel: 1 St. nr. 640160

Opgeborgen in: Kunststof box met houder / aflegbak

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Hoogte: 65 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

### Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Aantal delen	30
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	355 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	65 mm
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel