



## Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring, Torx®-profiel: TX15



### Bestelgegevens

Bestelnummer	625040 TX15
GTIN	7610733249107
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

**Voordeel:**

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

**Materiaal:**

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Sleutellengte: 139×24 mm

### Technische beschrijving

Sleutellengte	139×24 mm
Torx®-profiel	TX15
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype	Schroevendraaier