



Accu-boorschroefmachine met verwisselbare boorhouder, Type: GSR1215FC



Bestelgegevens

Bestelnummer	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij compacte uitvoering **met bithouder** of verwisselbaar **excentrisch of haaks opzetstuk**. Flexibel werken dankzij het wisselsysteem met vier verschillende **FlexiClick**-opzetstukken. Comfortabel gebruik: opzetstukken blijven voor het instellen van de 16 verschillende posities gewoon op het apparaat.

Voordeel:

Veelzijdig, 4 boorhouderopties ter keuze.

Levering:

Inclusief lader, excentrisch opzetstuk, boorhouder, haaks booropzetstuk, bithouder en L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment hard	30 Nm
Gewicht	0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 1,9 m/s ²
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Accucapaciteit	2 Ah
Maximaal draaimoment zacht	15 Nm
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1300 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale spiraalboor-Ø in hout	19 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 400 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Snelspanhouder spanbereik	0 - 10 mm
Fabrikantnummer	GSR 12V-15FC
Motortype	2-polige motor
Accuspanning	12 V
Typisch gebruik	Strong
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	met verwisselbare boorhouder, 12 V
USP2	met 2 accu's, in L-Boxx

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V

073851 B12