



Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring, Torx®-profiel: TX20



Bestelgegevens

Bestelnummer	625040 TX20
GTIN	7610733249114
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd. Zwarte punt.

Sleutellengte: 154×25 mm

Technische beschrijving

Sleutellengte	154×25 mm
Torx®-profiel	TX20
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype	Schroevendraaier