



Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring, Torx®-profiel: TX25



Bestelgegevens

Bestelnummer	625040 TX25
GTIN	7610733249121
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door **boring in het Torx®-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Sleutellengte: 170×27 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX25
Sleutellengte	170×27 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype	Schroevendraaier