

**Speciale trapladder, aluminium, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 966053 2X10 |
| GTIN | 4031405330207 |
| Artikelklasse | 98G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen van rechthoekige pijp, geribbelde vierkante sporten 30×30 mm, met flensverbindingen aan de bomen bevestigd, conische boomgeleiding voor optimale stabiliteit. Bovenste boomuiteinden met eindkappen. nivello® antislip-ladderschoen. Zeer stabiel dankzij spreidbeveiliging met 2 perlon-veiligheidsbanden, transportbeveiligingen. Verzinkte stalen scharnieren met schroefverbinding.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Gewicht | 13,3 kg |
| Breedte aan de voet | 0,65 m |
| Opstapje uitvoering | Sport |
| Oploopbaarheid | tweezijdig |
| Diepte van sport / trede | 30 mm |

| | |
|----------------------------|------------|
| Werkhoogte ca. | 3,3 m |
| Aantal treden | 10 |
| Ladderlengte | 2,95 m |
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg |
| Producttype | Trapladder |