



Steekringsleutelset, lange uitvoering, Aantal sleutels: 14



Bestelgegevens

Bestelnummer	614210 14
GTIN	4018754058136
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 614600 / 614200 / 614900: Maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Aantal sleutels	14
-----------------	----

Ringzijde AS-Drive	ja
Sleutelwijdtematen	metrisch
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 14 mm	614200 14
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 18 mm	614200 18
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 21 mm	614200 21
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 20 mm	614200 20
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 13 mm	614200 13
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 22 mm	614200 22
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 10 mm	614200 10
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 17 mm	614200 17
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 16 mm	614200 16
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 24 mm	614200 24
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 15 mm	614200 15
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 19 mm	614200 19
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 11 mm	614200 11
Steekringsleutel, lange uitvoering Sleutelwijdte 12 mm	614200 12