

**Multifunctionele aluminium ladder, 4-delig, met traverse, aantal sporten: 12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 966105 12 |
| GTIN | 4031405313125 |
| Artikelklasse | 98G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanlegladder, trapladder en werkplatform in één. Voor gebruik als werkplatform is een bekleding en leuning nodig (deze a.u.b. apart bij ons aanvragen). 6 Automatisch vergrendelende stalen scharnieren zorgen voor gebruiksveiligheid. Sportenafstand 280 mm. Stabiele stand en grote arbeidsveiligheid dankzij 2 nivello®-traversen en aan beide zijden nivello®-antislip-ladderschoenen. De traversen worden los meegeleverd en worden tweevoudig aan de onderste boomuiteinden vastgeschroefd.

Norm:**DIN EN 131.****Opmerking:**

Voor deze ladders ontvangt u normconforme traversen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------|
| Aantal treden | 4x3 |
| Breedte ingeklapt | 0,99 m |
| Lengte ingeklapt | 0,35 m |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Trapladder werkhoogte ca. | 4,8 m |
| Ladderlengte uitgeschoven | 3,65 m |
| Gewicht | 14 kg |
| Breedte dwarssteun | 0,93 m |
| Diepte ingeklapt | 0,25 m |
| Ladderlengte als trapladder | 1,76 m |
| Hoogte als werkplatform | 0,99 m |
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg |
| Producttype | Ladder, universeel |