



Diamant-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 76mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563417 76
GTIN	3165140820110
Artikelklasse	54B

Omschrijving

Uitvoering:

Dunne doorslijpschijven speciaal voor kleine ruimtes.
Gesinterde gesloten diamant-snijrand. Zuivere snede.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van gres, tegels en marmer.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: gres, marmer, tegels.

T.b.v. :

Kleine haakse slijper met accu nr. 077100 of **rechte slijper** met spandoorn nr. 563070.

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Boring-Ø: 10 mm

Schijfbreedte: 1,9 mm

Boring-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Schijfbreedte	1,9 mm
Schijf-Ø	76 mm

Boring-Ø	10 mm
Maximaal toerental	20150 min ⁻¹
Voor materiaaldiktes	5,7 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vormbeschrijving	recht
aanbevolen aanzethoek	90 graden
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Steen	geschikt		