

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 48-102, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094268 9
GTIN	10076490446823
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® serie. Fijngebreide handschoenen met handpalmcoating voor droge werkomgevingen. Geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, zeer ademend. Voor lichte werkzaamheden in de industrie. Goede bewegingsvrijheid voor nauwkeurige hantering van kleine onderdelen. Bijzonder geschikt voor lichte montagewerkzaamheden, inspectie, verpakking van kleine onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II

Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
EN 388	4121A
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	219 mm
Kleur	grijs
Gewicht	15 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	PU
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen