

**Haakse accuboormachine, Type: 71050462****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:****Fein haakse accuboormachine –**

- Tandwielkophoogte slechts 96 mm inclusief boorhouder, hoekmaat 17 mm.
- Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.
- Boorspil-conusopname voor nauwkeurige rondloop.
- 0-Variant zonder accu en lader.
- Compact voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Traploze elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanboren.

Voordeel:

Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Levering:

Inclusief 1 speciale tandkransboorhouder 0,8 – 10 mm.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders nr. 073836; 073838 en 073845 FE80-BC.

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Fabrikantnummer: AWB P10 SELECT

Accutype: Lithium-ion

Accuspanning: 18 V

Maximaal toerental: 0 - 1370 min⁻¹

Boorhouderopname: B10
Boorhouder-spanbereik: 0,8 - 10 mm

Technische beschrijving

Gewicht	2 kg
Accuspanning	18 V
Maximaal toerental	0 - 1370 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	10 mm
Boorhouder-spanbereik	0,8 - 10 mm
Fabrikantnummer	AWB P10 SELECT
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	25 mm
Boorhouderopname	B10
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Producttype	Boormachine, BE 75-16

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073836 FE18
Accu-starterset Type 92604325	073832 92604325
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073838 FE18
Accu-starterset Type 92604323	073832 92604323
Acculader Type FE30	073845 FE30
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Acculader Type FE50	073845 FE50
Acculader Type FE80	073845 FE80

