

Garant**Precisie-hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443450 300
GTIN	4045197889904
Artikelklasse	41F

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Santoprene®-oppervlak. Parallaxvrije aflezing met fijne, contrastrijke afleesschaal. **Extra loep voor optimale afleesbaarheid.** Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij mat verchroomd. Inclusief fijninstelling en vastzetschroef. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar, afschrijven mogelijk vanaf 0. Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel.

Uitvoering promotietekst:

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Santoprene®-oppervlak. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar, afschrijven mogelijk vanaf 0. Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel. Inclusief fijninstelling en vastzetschroef.

Extra loep voor optimale afleesbaarheid. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij mat verchroomd.

Levering:

Inclusief afschrijfnaald nr. 444010 maat 75.

Technische beschrijving

Afschrijfhoogte	300 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Voetlengte	165 mm
Zuildoorsnede	30×12 mm
Nonius	1/50 mm
Voetbreedte	110 mm
Kalibratie	E1
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm	024640 300

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Lengte 75 mm	444010 75
---	-----------